


Garant**Precizinis vidmatis, Matavimo diapazonas: 18-35mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 435190 18-35 |
| GTIN | 4045197726377 |
| Produktų klasė | 41C |

Aprašymas**Modelis:**

Tikslusis dviejų taškų indikatorinis vidmatis su spyruokliniu centravimo disku. **Lengvesnis**, stabilus modelis su **CFK elementais**, todėl mažiau **plečiasi šildant** ir labiau **apsaugotas nuo rūdžių**. Rankų apsauga ant prietaiso laikiklio dar labiau sumažina temperatūros įtaką. Tikslus, lengvas matavimo kaiščio kelio atvaizdavimas kreive. Fiksuotu matavimo kaiščiu su grūdintu plieniniu rutuliu galima nustatyti skirtingus \emptyset .

Detalus aprašymas:

- **Lengvas ir stabilus modelis su CFK elementais.**
- **Mažesnis šiluminis plėtimasis.**
- **Didesnis atsparumas korozijai.**

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \emptyset , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Indikatorinis vidmatis, surinktas, medinėje dėžutėje (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikroдинis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikroдинis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------------|
| Liestukų skaičius | 9 |
| Matavimo diskų kiekis | 2 |
| Matavimo gylis | 146 mm |
| Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus | 1 μ m |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 18 - 35 mm |
| Centravimo lėkštelės plotis | 14,5 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Kalibravimas | C4 |
| Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis |

Paslaugos

| | |
|---|-----------|
| DAkkS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios matavimo ribos 60 mm | 023220 60 |
| KalibravimasVidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm | 023210 60 |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Laikrodinis indikatoriusapsaugotas nuo smūgių Matavimo intervalas / korpuso \varnothing 10/58 mm | 432110 10/58 |
| Tikslus laikrodinis indikatoriusapsaugotas nuo smūgių Matavimo intervalas / korpuso \varnothing 1/58 mm | 433090 1/58 |
| Plieninis liestukas Tipas 16 | 434900 16 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm | 434920 10 |