

Mahr

Skaitmeninis mikrometras su nesisukančia ašimi, duomenų išvestimi, Matavimo diapazonas: 25-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421602 25-50
GTIN	4059192058531
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaje ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terklė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Aprašymas:

- **Sraigto žingsnis 5 mm per apsisukimą sumažina matavimo laiką.**
- **Nesisukanti ašis tausoja matuojamus paviršius.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimolaidas Nr. 498941.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	2 µm
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	B2
Sraigto Ø	6,5 mm
Sraigto žingsnis	5 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė	0,00005 in
LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Prijungimo kabelis dvikryptis su duomenų siuntimo mygtuku Tipas USB2	498941 USB2
----------------------------------------------------------------------	-------------

Prijungimo kabelisdvikryptis su duomenų siuntimo
mygtuku Tipas D2

498941 D2