

**Mahr****Skaitmeninis mikrometras su nesisukančia ašimi, i-wi, Matavimo diapazonas: 25-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421605 25-50
GTIN	4059192058852
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Naujoviškas mikrometras su **10 mm dydžio skaičiais** ryškiaje ekrane. Praktiška HOLD funkcija matavimo vertei užfiksuoti, kad ją būtų galima patikimai nuskaityti. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas. Matavimo plokštumos iš kietlydinio. Iš anksto įtempta terškė su greitaveike pavara. Lakuotas plieninis rėmas su šilumos izoliacija. Perjungimas iš santykinių į absoliučiuosius matavimus. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje. Patogiam **leistinos paklaidos indikatoriuje su papildomomis įspėjamosiomis ribomis** naudotojas mato, ar ir kaip ruošinys yra tolerancijos ribose.

REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Aprašymas:**

- **Sraigto žingsnis 5 mm per apsisukimą sumažina matavimo laiką.**
- **Nesisukanti ašis tausoja matuojamus paviršius.**

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 etalonas nuo dyd. 25–50.

**Priedai pasirinktinai:**

i-wi belaidis imtuvas Nr. 498912 STICK.

**Techninis aprašymas**

Sraigto žingsnis	5 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Leistina paklaida	2 µm
Padalos vertė	0,00005 in
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
LCD ekrano skaitmenų dydis	10 mm
Baterijų kiekis	1
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B2
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

## Priedai

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
--	--------------