

Garant**Precizinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 18-150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Tikslusis dviejų taškų indikatorinis vidmatis su spyruokliniu centravimo disku. **Lengvesnis**, stabilus modelis su **CFK elementais**, todėl mažiau **plečiasi šildant** ir labiau **apsaugotas nuo rūdžių**. Rankų apsauga ant prietaiso laikiklio dar labiau sumažina temperatūros įtaką. Tikslus, lengvas matavimo kaiščio kelio atvaizdavimas kreive. Fiksuotu matavimo kaiščiu su grūdintu plieniniu rutuliu galima nustatyti skirtingus \emptyset .

Detalus aprašymas:

- **Lengvas ir stabilus modelis su CFK elementais.**
- **Mažesnis šiluminis plėtimasis.**
- **Didesnis atsparumas korozijai.**

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių \emptyset , apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekimo sudėtis:

2 tikslieji vidmačiai Nr. 435190, papildomai su ilgintuvais ir matavimo žiedais.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd. 16.

Techninis aprašymas

Matavimo diskų kiekis	5
Matavimo gylis	146 - 178 mm
Liestukų skaičius	20
Matavimo ribos (diapazonas)	18 - 150 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus	1 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S9
Produkto rūšis	2 taškų tikslusis vidmatis

Paslaugos

KalibravimasTikslųjų vidmačių rinkinys Matavimo ribos 18-150 mm	020580 18-150
---	---------------

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm	434920 10
Precizinis vidmatis Matavimo diapazonas 18-35 mm	435190 18-35
Laikrodis indikatoriusapsaugotas nuo smūgių Matavimo intervalas / korpuso Ø 10/58 mm	432110 10/58
Precizinis vidmatis Matavimo diapazonas 50-150 mm	435190 50-150
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Tikslus laikrodis indikatoriusapsaugotas nuo smūgių Matavimo intervalas / korpuso Ø 1/58 mm	433090 1/58