



Suvirintojo kaukė optrel® panoramaxx, Spalva: AIR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097947 AIR
GTIN	7640127616475
Produktų klasė	09U

Aprašymas

Modelis:

Pilnai automatinė suvirintojo kaukė su **panoraminiu langeliu**, 6 kartus didesniu nei įprastose suvirintojo kaukėse. Apsauginėje kasetėje išpjauta vieta nosiai, todėl filtras gali būti tvirtinamas arčiau akių. Tokiu būdu žymiai padidėja matomumo zona. **Maksimalus matymo komfortas** dėl naujoviško UV-/IR filtro, **kuris tikroviškai perteikia spalvas**.

- **Tamsinimoapsaugos laipsniai: 5 – 12 (automatinis valdymas) ir 7 – 12 (rankinis valdymas)**
- **Šviesumo lygis: 2,5**
- **Su įkraunamais akumuliatoriais**
- **Suvirinimo filtro langelis: 60 x 125 mm**

optrel® panoramaxx gryno oro vožtuvo modelis pasižymi tomis pačiomis techninėmis savybėmis

kaip ir standartinė versija Nr. 097947 dydis BLACK. Šalmą galima lengvai prijungti prie **respiratoriaus su orpūtės sistema optrel® e3000X Nr. 097978 dyd. E3000X**.

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas ir pjovimas

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166

Tiekimo sudėtis:

1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas.

Techninis aprašymas

Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	100 - 2000 ms
Klasifikavimas pagal EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus	0,1 ms
Produkto rūšis	Suvirintojo kaukė