

Garant

Šlifavimo gaubtelis (CER), Grūd. dyd. 80, Šlifavimo gaubtelio Ø, ilgis, forma: 1626C

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553035 1626C
GTIN	4062406122843
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Didelis agresyvumas ir greitas medžiagos nuėmimas dėl **optimalaus grūdelių sukibimo**. **Keraminiai grūdeliai (CER)** puikiai tinka nerūdijančiojo plieno ir nikelio lydinių apdirbimui. Didelis nuimamos medžiagos kiekis ir šaltas šlifavimas.

Paskirtis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. **Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami** (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

Pastaba:

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.

Techninis aprašymas

Šlifavimo gaubtelio ilgis	26 mm
Forma	C
rekomenduojamas sūkių skaičius	12000 min ⁻¹

Šlifavimo gaubtelio Ø	16 mm
Grūdėtumas	80
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo gaubtelis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		