

3M Roloc™**Rupiojo valymo diskas (SiC), Ø 50,8 mm, Neaustinė medžiaga: XCRS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554056 XCRS
GTIN	50638060215383
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša. **Tvirtos briaunos, labai didelis nuimamos medžiagos kiekis ir patvarumas.** Puikiai tinka nuodegų šalinimui.

Paskirtis:

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Techninis aprašymas

3M pavadinimas	XT-DR
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Smulkumo laipsnis	itin rupus
Disko Ø	50,8 mm
Kietumo laipsnis	labai kietas
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		