

Garant GRIDLINE

Pagrindas traukos spintai darbui su pavojingomis medžiagomis, Plotis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	981120 1500
GTIN	4062406121075
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

GridLine vario darbastalis, susidedantis iš reguliuojamo aukščio kojų, lentynos ir galinės sienelės iš lakštinio plieno, šoninių sienelių su kvadratinėmis kiaurymėmis. Eterlux stalviršis 50 mm storio, patvarus, atsparus alyvai, riebalams, silpnoms rūgštims ir šarmams.

Gylis = 750 mm

Spalva:

Kojos, lentyna ir galinė sienelė šviesiai pilkos RAL 7035, šoninės apdailos plokštės ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažytos miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo ribos	950 - 1100 mm
Plotis	1500 mm
Gylis	750 mm
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	950-1100 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninis

Hoffmann perforuota sienelė	9x9
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Traukos spintos darbui su pavojingomis medžiagomis