


3M**Rupiojo valymo diskas (SiC), CG-DC, Disko Ø: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555938 150
GTIN	53134375440955
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.

Nuimamas didelis medžiagos kiekis, tinka universaliems valymo darbams.

Paskirtis:

Radialinis apdirbimas lanksčiais velenais ir tiesiniais šlifuoškiais. Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	13 mm
Disko Ø	150 mm
Storis	15 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

Kietumo laipsnis	kietas
Smulkumo laipsnis	itin rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	CG-DC
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1

556380 1

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1-2

556380 1-2