

3M**Valymo diskas (A), BF-DC, Disko Ø: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555942 150
GTIN	50048011641459
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.

Našus šlifavimas su glotniu užbaigimu.**Paskirtis:**

Radialinis apdirbimas lanksčiais velenais ir tiesiniais šlifuoškiais. Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	13 mm
Disko Ø	150 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Storis	15 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Kietumo laipsnis	minkštas
Smulkumo laipsnis	vidutinis stambumo
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	BF-DC
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1

556380 1

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1-2

556380 1-2