


**HOLEX****Rupiojo valymo diskas (SiC), Disko Ø: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555946 150
GTIN	4062406123932
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.

**Nuimamas didelis medžiagos kiekis**, tinka universaliems valymo darbams.

**Paskirtis:**

**Radialinis apdirbimas** lanksčiais velenais ir tiesiniais šlifuoškiais. Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Disko Ø	150 mm
Kiaurymės Ø	13 mm
Storis	15 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

Kietumo laipsnis	kietas
Smulkumo laipsnis	itin rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1-2	556380 1-2
Įspraustinė Tvirtinamų diskų skaičius 1	556380 1

