

Garant
Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 86– 302 mm, Jungtis: HW63

Užsakymo data

Užsakymo numeris

237570 HW63

GTIN

4062406123963

Produktų klasė

29W

Aprašymas
Modelis:

Visas tikslaus ištekimo rinkinys su **Ø 86 – 302 mm**, su suklio galvute nr. 237571, keičiamos plokštelės laikikliais ir priedais sudėtas į lagaminėlį. **Galima praplėsti** su keičiamų plokštelių laikikliu Nr. 237573 242-402 **iki Ø 402 mm.**
Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.

Paskirtis:

Keičiamų plokštelių laikiklis su tinkama ISO keičiama plokštele tipas CC..09T3..

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: 237571 HW63

po 1 keičiamų plokštelių laikiklių: Nr. 237573 86-138, skirta Ø 86– 138

Nr. 237573 136-220, skirta Ø 136– 220

Nr. 237573 188-302, skirta Ø 188– 302

po 1 atramą: Nr. 237574 86, skirta Nr. 237573 86-138

Nr. 237574 136, skirta Nr. 237573 136-220, 188-302 ir 242-402

po 1 spaudimo plokštę: Nr. 237575 86, skirta Nr. 237573 86-138

Nr. 237575 136, skirta Nr. 237573 136-220, 188-302 ir 242-402

1 keičiama plokštelė: Nr. 260058 CU7010 (arba naudoti CC.. 09T3)

Atsarginė dalis:

Ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219805.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237697 ir Nr. 237698.

Techninis aprašymas

Jungtis	HW63
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Prispaudimo plokštės kirta Ø 136 - 402 mm Tipas 136 mm	237575 136
Tvirtinimo Ø 86 – 138 mm Tipas 136 mm	237574 136
Prispaudimo plokštės kirta Ø 136 - 402 mm Tipas 86 mm	237575 86
CC. T 09T304 Rūšis CU7010	260058 CU7010
Keičiamų plokštelių laikiklis sukliui Ø 242 – 402 mm Tipas 136-220	237573 136-220
Ištekinimo galvutė Ø 86 – 402 mm Jungtis HW63	237571 HW63
Tvirtinimo Ø 86 – 138 mm Tipas 86 mm	237574 86
Keičiamų plokštelių laikiklis sukliui Ø 242 – 402 mm Tipas 86-138	237573 86-138
Keičiamų plokštelių laikiklis sukliui Ø 242 – 402 mm Tipas 188-302	237573 188-302
Tikslaus ištekinimo įrankių rinkinys Ø 86– 302 mm Jungtis 1	237570 1