

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis:
63/12HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320011 63/12HP
GTIN	2050002004672
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Koto Ø	63 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	80 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Atsarginė dalis	S01
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	kairinė
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte