

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis:
63/12HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320310 63/12HP
GTIN	2050002004788
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsarginės dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	80 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Atsarginė dalis	S01
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Koto Ø	63 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte