

SWISS TOOLS

Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis: 63/11HPmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320031 63/11HP
GTIN	2050002004696
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Atsarginė dalis	S05
Koto Ø	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	80 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte