

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis:  
63/11HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320040 63/11HP
GTIN	2050002004702
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsarginės dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Koto Ø	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Atsarginė dalis	S05
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte