

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis:
63/11HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320341 63/11HP
GTIN	2050002004832
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Koto Ø	63 mm
Atsarginė dalis	S05
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	80 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte