

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, HSK-T, Koto Ø / plokštelių dydis:
63/16HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	80 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Koto Ø	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Atsarginė dalis	S07
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Laikiklis	HSK-T
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 12164-3

Vidinis aušinimas	taip
Koto rūšis	Tuščiaaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte