

SWISS TOOLS

**Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis:
63/16HPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320350 63/16HP
GTIN	2050002004849
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610 – 320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Atsarginė dalis	S07
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	80 mm
Koto Ø	63 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	45 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	dešininis
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte