



Vibracinis šlifuoklis, Tipas: SPS140



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077326 SPS140
GTIN	4002395005826
Produktų klasė	03M

Aprašymas

Modelis:

Lengvas ir patogus 260 W vibracinis šlifuoklis:

- patogų laikyti, spaudimas paskirstomas tolygiai;
- DUO tvirtinimo sistema užtikrina tikslią šlifavimo popieriaus padėtį;
- integruotas nusiurbimas per 10-čia skylių perforuotą šlifavimo popierių;
- jungtis tiesioginiam išoriniam nusiurbimui arba dulkių maišeliui.

Tiekimo sudėtis:

Su 4 m kabeliu, krepšeliu dulkėms, plokšte ir transportavimo krepšiu.

Pastaba:

Tinkamą šlifavimo audinį žr. Nr. 556980 ir toliau. Tinkamą kibų švitrinį popierių rasite Nr. 557620.

Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Naudojama galia: 260 W

Šlifavimo popieriaus ilgis (kibus): 105 mm

Šlifavimo popieriaus plotis (kibus): 115 mm

Šlifavimo popieriaus ilgis (prispaudžiamas): 140 mm

Šlifavimo popieriaus plotis (fiksuojamas): 115 mm

Ekscentriko eiga: 1,6 mm

Techninis aprašymas

Šlifavimo popieriaus plotis (fiksuojamas)	115 mm
-------------------------------------------	--------

maksimali vibracija pagal EN	<8,5 m/s ²
Svoris	1,6 kg
Šlifavimo popierius tvirtinamas kibiu paviršiumi	taip
Šlifavimo popieriaus ilgis (prispaudžiamas)	140 mm
Šlifavimo popierius tvirtinamas spaustukais	taip
Naudojama galia	260 W
Šlifavimo popieriaus ilgis (kibus)	105 mm
Ekscentriko eiga	1,6 mm
Gamintojo pavadinimas	SPS140
Ekscentrinės eigos dažnis	28000 min ⁻¹
Šlifavimo popieriaus plotis (kibus)	115 mm
Skylių išdėstymas	10 kartų
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Vibracinis šlifuoqlis

Priedai

Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A) Grūdėtumas 80	556980 80
Šlifavimo popieriaus komplektas, 10 vnt. su 10 kiaurymių Grūdėtumas 60	557620 60
Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A) Grūdėtumas 150	556980 150
Šlifavimo popieriaus komplektas, 10 vnt. su 10 kiaurymių Grūdėtumas 240	557620 240
Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A) Grūdėtumas 240	556980 240
Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A) Grūdėtumas 400	556980 400
	556980 600

Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A)
Grūdėtumas 600

Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A)
Grūdėtumas 60

556980 60

Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A)
Grūdėtumas 40

556980 40

Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A)
Grūdėtumas 320

556980 320

Šlifavimo popieriaus komplektas, 10 vnt. su 10 kiaurymių
Grūdėtumas 120

557620 120

Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A)
Grūdėtumas 100

556980 100

Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A)
Grūdėtumas 120

556980 120

Lankstus, tvirtas šlifavimo audinio ekonominis rulonas (A)
Grūdėtumas 180

556980 180

Šlifavimo popieriaus komplektas, 10 vnt. su 10 kiaurymių
Grūdėtumas 80

557620 80