

Garant GRIDLINE

**Stumdomas stalčių korpusas 24G, 20×20G, Korpuso aukštis / stalčių skaičius:  
500/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas 24G iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinais juostelėmis.

Apdengta ranti guma, su pakeltu krašteliu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankena.

Su 2 fiksuotais ir nulenkiama ratukais (fiksuojuantis ratukas su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekeliama triukšmo ir sriegių apsauga.

Stalčiai su **atskiru stalčių atrakinimu viena ranka** neleidžia stalčiui atsidaryti transportuojant. Rakinama centruotu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Negalima stumti prie elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbastaliu nr. 920301 – 920316.

## Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia	600 kg
Stalčių bloko plotis	600 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Plotis	620 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia	50 kg
Svoris	72 kg
Naud. aukštis	425 mm
Stalčių bloko aukštis	500 mm
Gylis	740 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
ComfortClose	ne
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Aukštis	700 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti su pakeltu kraštu	taip
Stalčių skaičius	5
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Modelis	su ratukais

Modelis	su stalčiais
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

## Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm	927805 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 50 mm	927805 50
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 125 mm	927805 125
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20
Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais Korpuso aukštis 500 mm	927730 500
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21