

Garant GRIDLINE

Stumdomas stalčių korpusas 24G, 20×20G, Korpuso aukštis / stalčių skaičius: 600/4mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas 24G iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinais juostelėmis.

Apdengta ranti guma, su pakeltu krašteliu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankena.

Su 2 fiksuotais ir nulenkiama ratukais (fiksuojuantis ratukas su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir sriegių apsauga.

Stalčiai su **atskiru stalčių atrakinimu viena ranka** neleidžia stalčiui atsidaryti transportuojant. Rakinama centru uždaru naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Negalima stumti prie elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbastaliu nr. 920301 – 920316.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Durų skaičius	0
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Plotis	620 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
ComfortClose	ne
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių bloko aukštis	600 mm
Aukštis	800 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Viršutinės lentynos keliamoji galia	50 kg
Svoris	69 kg
su pakeltu kraštu	taip
Naud. aukštis	525 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko plotis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių skaičius	4
Gylis	740 mm
Modelis	su ratukais

Modelis	su stalčiais
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	525 mm
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm	927805 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 150 mm	927805 150
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 200 mm	927805 200
Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais Korpuso aukštis 600 mm	927730 600
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21