

Garant GRIDLINE

**Stumdomas stalčių korpusas 24G, 20×20G, Korpuso aukštis / stalčių skaičius:
700/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas 24G iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinais juostelėmis.

Apdengta ranti guma, su pakeltu krašteliu ir 2K Haptoprene® stūmimo rankena.

Su 2 fiksuotais ir nulenkiama ratukais (fiksuojuantis ratukas su fiksuojamais ratams ir sukamajam žiedui) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekeliama triukšmo ir sriegių apsauga.

Stalčiai su **atskiru stalčių atrakinimu viena ranka** neleidžia stalčiui atsidaryti transportuojant. Rakinama centruotu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 125, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Negalima stumti prie elektriniu būdu reguliuojamo aukščio darbastaliu nr. 920301 – 920316.

Techninis aprašymas

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Gylis	740 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių skaičius	5
Aukštis	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
maksimali keliamoji galia	600 kg
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Stalčių bloko plotis	600 mm
ComfortClose	ne
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių bloko gylis	650 mm
Durų skaičius	0
Plotis	620 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Svoris	80 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Viršutinės lentynos keliamoji galia	50 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Naud. aukštis	625 mm
Modelis	su ratukais

Modelis	su stalčiais
Naudingasis aukštis stalčiams	625 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 125 mm	927805 125
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 250 mm	927805 250
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 100 mm	927805 100
Stumdomas korpusas 24G, savarankiškam reguliavimui, su stalčiais Korpuso aukštis 700 mm	927730 700
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21