



Pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: T321AF



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 588500 T321AF |
| GTIN | 3165140596992 |
| Produktų klasė | 54B |

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai **metalui**. Tvirtinamoji dalis su atrama. **Speed for Metal** – didesnis patvarumas ir didesnis greitis pjaunant metalą, nes pjūklelis siaurėjančios formos, paplonintas, speciali dantų formos geometrija (standūs ir abrazyvūs dantys pakaitomis).

Tiekimo sudėtis:

5 vnt.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Pjūklelių medžiaga | BiM |
| Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, tikslus |
| Lakšto storis (perforuoto lakšto) | 1-3 mm |
| Metalo profilis (atviras) | < 65 mm |
| Paskirtis | _T321AF |
| Pjūklelių skaičius | 5 |
| Dantų žingsnis | 1,2 mm |
| Plokštelės ilgis | 132 mm |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| Pavadinimas | T321AF |
| Produkto rūšis | Siaurapjūklis pjūklelis |

