

Garant**Pjovimo juosta metalui 27×2910, Dantų skaičius colyje: 8/12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 173657 8/12 |
| GTIN | 4062406125004 |
| Produktų klasė | 11S |

Aprašymas**Modelis:**

GARANT – naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais **M42 dantimis** ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° – **universalūs**, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Techninis aprašymas

| | |
|--------|---------|
| Plotis | 27 mm |
| Ilgis | 2910 mm |

| | |
|------------------|------------------------|
| Storis | 0,9 mm |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai |
| Dantys | combi |
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Produkto rūšis | Pjovimo juosta metalui |