

## Garant

### Pjovimo juosta metalui 27×4150, Dantų skaičius colyje: 6/10



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	173837 6/10
GTIN	4062406125370
Produktų klasė	11S

#### Aprašymas

##### Modelis:

**GARANT** – naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais **M42 dantimis** ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

##### Paskirtis:

**Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).  
**Combi žingsnio dantys 10°** – **universalūs**, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).  
**Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.  
**Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

##### Pastaba:

**Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

#### Techninis aprašymas

Ilgis	4150 mm
Plotis	27 mm

Storis	0,9 mm
Dantys	combi
Priekinis kampas	0 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui