

**Garant****Pjovimo juosta metalui 27×4150, Dantų skaičius colyje: 5/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	173837 5/8
GTIN	4062406125363
Produktų klasė	11S

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** – naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais **M42 dantimis** ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

**Paskirtis:**

**Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).<br>**Combi žingsnio dantys 10°** – **universalūs**, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).<br>**Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.<br>**Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

**Pastaba:**

**Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

**Techninis aprašymas**

Plotis	27 mm
Storis	0,9 mm

Ilgis	4150 mm
Priekinis kampas	0 laipsniai
Dantys	combi
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui