



## Deimantinė šlifavimo taurė STARTEC XP-P D×T×H (mm), 100×20×20, Tipas: D64



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	597964 D64
GTIN	9003172004631
Produktų klasė	53Y

### Aprašymas

#### Modelis:

**Labai našios šlifavimo taurės** su deimantine danga, daug kietesnis metalo rišiklis optimaliai suriša deimantinius grūdelius. Optimalus grūdelių rišiklio derinys leidžia sumažinti pjovimo jėgą, todėl **padidėja šlifavimo našumas** ir **pastūmos**. Labai tvirtos briaunos pagerina **profilio tikslumą** net ir prie didelių pastūmų bei **prailgina taurės lyginimo intervalus**, išlaiko vienodą paviršiaus apdirbimo kokybę. **Specifikacija: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

#### Paskirtis:

Labai našus besisukančių VHM pjovimo įrankių šlifavimas (griovelių šlifavimas). Aušinamajam šlifavimui su alyva (rekomenduojama) arba emulsija / vandeniu.

Forma: 12V9

Abrazyvaus sluoksnio aukštis X: 10 mm

Šlifavimo priemonių kodas: D

### Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D64
Šlifavimo priemonių kodas	D

Specifikacija	D64BXP-P STARTEX XP-P
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Forma	12V9
Disko Ø D	100 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×20×20
Kiaurymės Ø H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	3 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	10 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo taurė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		