

Garant

Precizinių ilgų kūginių gilintuvų su 3 tvirtinimo plokštumomis rinkinys Nr. 150376 dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 6

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150369 6
GTIN	4062406127435
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.

Precizinis kūginis gilintuvas 150376 **su ilgu, 3 paviršių kotu.**

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas **tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.**

Turinys:

po 1 gilintuvą: dyd. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Tiekimo sudėtis:

6 dalių sriegpjovių rinkinys dėžutėje.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Gilintuvų kiekis	6
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis, ilgas90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150376 16,5
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis, ilgas90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150376 6,3
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis, ilgas90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150376 20,5
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis, ilgas90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150376 10,4
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis, ilgas90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150376 12,4
Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis, ilgas90° Išorinis Ø Dc 8,3 mm	150376 8,3