

Garant**Skaitmeninis slankmatis IP67 su duomenų išvestimi su priedų rinkiniu,
Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412845 150
GTIN	4062406127374
Produktų klasė	41A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis su daugybe priedų – leidžia išmatuoti įdubas, griovelius ir atstumus tarp kiaurymių.

- Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.
- Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos.
- Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

1x skaitmeninis slankmatis **IP67** su duomenų išvestimi Nr. 412690 dyd. 150.

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

2 poros matavimo antgalių laikikliai, trumpi ir ilgi;
3 matavimo antgaliai su matavimo diskais Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm;
2 poros matavimo antgalių su matavimo kūgiais Ø 9 mm, 60° ir Ø 12 mm, 60°;
1 pora matavimo antgalių su matavimo cilindru Ø 1,5x9 mm;
1 spyruoklė pastoviai matavimo jėgai palaikyti;
1 L formos raktas;
1 gylio matavimo tiltelis 75 mm.
Kartu su stabilia plastikine dėže.

Atsarginė dalis:

Duomenų išvado dangtelis Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Baterijų kiekis	1
Yra gyliamatis	taip
LCD ekrano skaitmenų dydis	11,5 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Skaitmeninis slankmatis IP67 su duomenų išvadu Matavimo ribos 150 mm	412690 150
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236
Slankmačio gaubtas Tipas B	412237 B