

Garant**Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu ir priedų rinkiniu,
Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412840 150
GTIN	4062406127367
Produktų klasė	41A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis slankmatis su daugybe priedų – leidžia išmatuoti įdubas, griovelius ir atstumus tarp kiaurymių.

- Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis.
- Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos.
- Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

1x skaitmeninis slankmatis **IP54** su duomenų išvestimi Nr. 412680 dyd. 150.

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

2 poros matavimo antgalių laikikliai, trumpi ir ilgi;
3 matavimo antgaliai su matavimo diskais Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm;
2 poros matavimo antgalių su matavimo kūgiais Ø 9 mm, 60° ir Ø 12 mm, 60°;
1 pora matavimo antgalių su matavimo cilindru Ø 1,5x9 mm;
1 spyruoklė pastoviai matavimo jėgai palaikyti;
1 L formos raktas;
1 gylio matavimo tiltelis 75 mm.
Kartu su stabilia plastikine dėže.

Atsarginė dalis:

Duomenų išvado dangtelis Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,0005 in
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
LCD ekrano skaitmenų dydis	11,5 mm
Yra gyliamatis	taip
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032

Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu Matavimo
diapazonas 150 mm

412680 150

Varžtas gylio nustatymo plokštei

412236