



Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“, Tipas: 9-15



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	9 mm
Rakto dydis ₄	15 mm
Rakto dydis ₃	14 mm
Rakto dydis ₂	11 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₂	16 mm
maksimalus kilpos Ø D1	23 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₁	14 mm
visas ilgis L	180 mm
maksimalus kilpos Ø D2	30 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis