



JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 9/16in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614890 9/16
GTIN	4013288167415
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Rakto ilgis L: 188 mm

Žiaunų plotis b: 29,3 mm

Žiočių aukštis h_1 : 7,5 mm

Kilpos aukštis h_2 : 9,2 mm

Žiedo \varnothing D: 28 mm

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	188 mm
Žiaunų plotis b	29,3 mm
Žiedo \varnothing D	28 mm
Rakto dydis	9/16 in
Kilpos aukštis h_2	9,2 mm
Žiočių aukštis h_1	7,5 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais

Gamintojo pavadinimas	6000 Joker Imperial
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80
Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis