



## JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 3/8in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614890 3/8
GTIN	4013288167361
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Rakto ilgis L: 159 mm

Žiaunų plotis b: 22 mm

Žiočių aukštis  $h_1$ : 5,5 mm

Kilpos aukštis  $h_2$ : 7,2 mm

Žiedo  $\varnothing$  D: 21 mm

### Techninis aprašymas

Kilpos aukštis $h_2$	7,2 mm
Žiedo $\varnothing$ D	21 mm
Rakto dydis	3/8 in
Žiaunų plotis b	22 mm
Rakto ilgis L	159 mm
Žiočių aukštis $h_1$	5,5 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais

Gamintojo pavadinimas	6000 Joker Imperial
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80
Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis