


**Garant**
**Stačiakampio profilio pjovimo plokštelė, HB720, Ø Dmin griovelio D1/ D2: 10/14mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273977 10/14
GTIN	4062406127404
Produktų klasė	21H

**Aprašymas**
**Dėmesio:**

Užsakymo dydis = minimalus griovelio Ø.

Taip pat galimi ir didesni griovelio Ø nedarant jokių pakeitimų.

$D_1 = D_{\min}$  Vidinis Ø.

$D_2 = D_{\min}$  Išorinis Ø.

L modelis su didesnio gylio  $t_{\max}$ .

**Techninis aprašymas**

Spindulys R	0,2 mm
Pastūma f	0,01 - 0,02 mm/aps,
Plokštelės storis T	9,2 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{\max}$ .	3 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$	9 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{\min}$	14 mm

Danga	TiCN
Kietlydinys	HB720
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	120 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	100 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		