


Garant
Stačiakampio profilio pjovimo plokštelė, HB720, Ø Dmin griovelio D1/ D2: 10/14Lmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273977 10/14L
GTIN	4062406127718
Produktų klasė	21H

Aprašymas
Dėmesio:

Užsakymo dydis = minimalus griovelio Ø.

Taip pat galimi ir didesni griovelio Ø nedarant jokių pakeitimų.

$D_1 = D_{\min}$ Vidinis Ø.

$D_2 = D_{\min}$ Išorinis Ø.

L modelis su didesnio gylio t_{\max} .

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,2 mm
Plokštelės storis T	10,7 mm
maksimalus pjūvio gylis t_{\max} .	5 mm
Pastūma f	0,01 - 0,02 mm/aps,
Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	9 mm
Pjūvio plotis w	2 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{\min}	14 mm

Danga	TiCN
Kietlydinys	HB720
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	120 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	100 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		