

SONO+SWISS®

## Veiksmingi ultragarso valikliai, Tipas: AK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082930 AK
GTIN	2050002003552
Produktų klasė	04E

### Aprašas

#### Aprašymas:

Veiksmingi **koncentratai** prailgina prietaisų eksploatavimo trukmę, pasižymi ilgaamžiškumu ir yra biologiškai suyrantys. Valikliai sukurti specialiai ultragarso talpoms (putojimo lygis ir pan.), todėl tinka valymui visose įprastose ultragarso talpose ir yra ypač veiksmingi dažnio ribose nuo 25 iki 130 kHz. Veikiant kartu su ultragarso sukelta kavitacijos jėga šie valikliai labai efektyviai tirpina bei nuvalo nešvarumus ir tuo pačiu veikia švelniai, tausojant detales. Kitos valymo priemonės, kurios nepritaikytos ultragarso talpoms gali sukelti medžiagos eroziją ar koroziją. Stipraus poveikio koroziją, mažinančią paviršiaus atsparumą, gali sukelti, pavyzdžiui, halogeniniai jonai. Chloridai ir fluoridai rūgščioje terpėje yra patys agresyviausi. Efektyvus valiklio koncentratas vandens pagrindo skysčiams (išimtis: T3 miltelių pavidalo); specialiai sukurta naudoti ultragarso valymo vonelėse; biologiškai skaidomas. Skystos ir šiek tiek šarminės antikorozinės priemonės.

#### Paskirtis:

Ultragarso valymo prietaisams (pvz.: Nr. 082922 / 082923 / 082924 / 082925).

#### Pastaba:

Kiti specialūs valikliai tiekiami pagal užsakymą.

Tiekama ne į visas šalis.

Naudojimo lentelę rasite kitame psl.

Užpildomo skysčio kiekis: 1 l

## Techninis aprašymas

Valiklio rūšis	Apsauga nuo korozijos
Tipas	AK
Užpildomo skysčio kiekis	1 l
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS05 graužiantis
Maišymo santykis	0,05 - 0,5 %
Poveikio laikas	1 - 5 min
Laikymo temperatūra	-5 - 30 °C