

## Sulankstomas darbastalis, Plokštės ilgis: 1200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	929610 1200
GTIN	2050002019041
Produktų klasė	91W

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta, deformacijai atspari ir hermetiškai laminuota buko Multiplex plokštė. Plokštės briauna iš visų pusių apsaugota metaliniu apvadu (atspari smūgiams ir skilimui). Apatinis rėmas iš plieninio vamzdžio su skersiniu. Varstotą transportuojant galima sulankstyti (jokių palaidų dalių).

#### Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu (negalima jokia kita spalva).**

### Techninis aprašymas

Darbastalio storis	30 mm
Darbastalio aukštis	830 mm
Svoris	42 kg
Darbastalio ilgis	1200 mm
Leistinoji apkrova	500 kg
Darbastalio gylis	700 mm
Produkto rūšis	Sulankstomas darbastalis

