

## Sulankstomas darbastalis, Plokštės ilgis: 1000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	929610 1000
GTIN	2050002019034
Produktų klasė	91W

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta, deformacijai atspari ir hermetiškai laminuota buko Multiplex plokštė. Plokštės briauna iš visų pusių apsaugota metaliniu apvadu (atspari smūgiams ir skilimui). Apatinis rėmas iš plieninio vamzdžio su skersiniu. Varstotą transportuojant galima sulankstyti (jokių palaidų dalių).

#### Spalva:

Antracito pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinio būdu (negalima jokia kita spalva).**

### Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	450 kg
Darbastalio aukštis	820 mm
Darbastalio storis	30 mm
Darbastalio gylis	700 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Svoris	36 kg
Produkto rūšis	Sulankstomas darbastalis

