

Garant**Ištekinimo laikiklis HM elipsės formos, dešininis, Koto Ø DS / iškyšos ilgis L1: 12/64mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273969 12/64
GTIN	4062406128029
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Elipsės forma suteikia atsparumą lenkimui.

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	130 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 1
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	64 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Pritaikymo sritys	išorinis ašinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

