

Garant**Ištekimo laikiklis HM apvali, dešininis, Koto Ø DS / iškyšos ilgis L1: 16/45mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273966 16/45 |
| GTIN | 4062406128104 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas

Modelis:

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------|
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 279810 1 |
| Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁ | 45 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 15 mm |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Ištekimo laikiklis |