

Garant**Ištekimo laikiklis HM apvali, dešininis, Koto Ø DS / iškyšos ilgis L1: 12/45mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273966 12/45
GTIN	4062406128081
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 1
Bendras ilgis L	110 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	45 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Pritaikymo sritys	išorinis ašinis įpjovimas
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis