



## JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, coliniai, Rakto dydis: 1/2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614890 1/2
GTIN	4013288167385
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamoju kampu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Rakto ilgis L: 177 mm

Žiaunų plotis b: 27,3 mm

Žiočių aukštis  $h_1$ : 7 mm

Kilpos aukštis  $h_2$ : 8,6 mm

Žiedo  $\varnothing$  D: 25 mm

### Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	177 mm
Žiočių aukštis $h_1$	7 mm
Žiaunų plotis b	27,3 mm
Rakto dydis	1/2 in
Žiedo $\varnothing$ D	25 mm
Kilpos aukštis $h_2$	8,6 mm
Raktų dydžių matmenys	coliais

Gamintojo pavadinimas	6000 Joker Imperial
Žiedo padėtis	0 laipsniai
Dantų skaičius	80
Suveikimo kampas	4,5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis