

**Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su 2K danga, Visas ilgis: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	813722 180
GTIN	4003773084280
Produktų klasė	83D

Aprašymas**Modelis:**

Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.

Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia **dirbti terkšlės principu**. Reguliuojamas veržliaraktis su antikorozine danga, rankenos daugiakomponentės. **Lazeriu išdegintos skalės padalos** (priekyje – **metrinės**, o gale – **colinės**), leidžia iš anksto nustatyti veržliarakčio dydį.

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t.t.

Pastaba:

Kumšteliu galima įsigyti Nr. 813725.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	0 - 40 mm
Žiočių ilgis	22 mm
visas ilgis	180 mm
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

Priedai

Tausojančios žiaunos reguliuojamam veržliarakčiui 6 vnt.
Dydis 180

813725 180

Atsarginių dalių rinkinys reguliuojamiems veržliarakčiams
Tipas 180

705910 180