

Mitutoyo**Skaitmeninis aukščio matuoklis QM-Height, Tipas: 350****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	445233 350
GTIN	4946368760568
Produktų klasė	44B

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus, kompaktiškas, rankiniu būdu reguliuojamas aukščio matuoklis su lengvai įskaitomu, vienspalviu LCD ekranu. Daug matavimo ir analizavimo funkcijų duomenų apdorojimui. Greitas ir patogus funkcijų ir visų reikalingų skaičiavimų pasirinkimas ir valdymas iš vidaus, išorės arba per atstumą. Neribotas perstūmimo greitis. Geresnis baterijos veikimas.

Paskirtis:

Idealiai tinka dirbtuvėms ir matavimo laboratorijoms.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant rutulinį liestuką Ø 5 mm, kalibravimo bloką, 4 baterijas Nr. 081561 dyd. LR6.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgalis, žymėjimo adata, laidas ir tinklo adapteris.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, perjungiamo	0,001 / 0,0005 mm
Matavimo galvos pastūma	rankinė
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μm

Matavimo jėga	1,5 ±0,5 N
Baterijų kiekis	4
Kalibravimas	E2
Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	7 μm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	1,8 μm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR6
Matavimo ribos	0 - 465 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 350 mm
Maitinimas	Baterijos
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Aukštimalis

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024000 400
DAkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024010 400

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------