

Mitutoyo**Skaitmeninis aukščio matuoklis QM-Height, Tipas: 600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	445233 600
GTIN	4946368760582
Produktų klasė	44B

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus, kompaktiškas, rankiniu būdu reguliuojamas aukščio matuoklis su lengvai įskaitomu, vienspalviu LCD ekranu. Daug matavimo ir analizavimo funkcijų duomenų apdorojimui. Greitas ir patogus funkcijų ir visų reikalingų skaičiavimų pasirinkimas ir valdymas iš vidaus, išorės arba per atstumą. Neribotas perstūmimo greitis. Geresnis baterijos veikimas.

Paskirtis:

Idealiai tinka dirbtuvėms ir matavimo laboratorijoms.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant rutulinį liestuką Ø 5 mm, kalibravimo bloką, 4 baterijas Nr. 081561 dyd. LR6.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgalis, žymėjimo adata, laidas ir tinklo adapteris.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	E2
Baterijų kiekis	4
Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	12 µm

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 600 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR6
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 / 0,0005 mm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	1,8 μm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μm
Matavimo galvos pastūma	rankinė
Matavimo ribos	0 - 715 mm
Matavimo jėga	1,5 ±0,5 N
Maitinimas	Baterijos
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Aukštimalis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024010 800
KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024000 800

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------