

Mitutoyo

Skaitmeninis aukščio matuoklis QM-Height su oro pagalve, Tipas: 350



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445234 350
GTIN	4946368760605
Produktų klasė	44B

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, kompaktiškas, rankiniu būdu reguliuojamas aukščio matavimo prietaisas su lengvai įskaitomu, vienspalviu LCD ekranu. Daug matavimo ir analizavimo funkcijų duomenų apdorojimui. Greitas ir patogus funkcijų ir visų reikalingų skaičiavimų pasirinkimas ir valdymas iš vidaus, išorės arba per atstumą. Neribotas perstūmimo greitis. Geresnis baterijos veikimas.

Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.

Paskirtis:

Idealiai tinka dirbtuvėms ir matavimo laboratorijoms.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant rutulinį liestuką Ø 5 mm, kalibravimo bloką, 4 baterijas Nr. 081561 dyd. LR6.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgalis, žymėjimo adata, laidas ir tinklo adapteris.

Techninis aprašymas

Plokštumos matavimo atkartojamumas	1,8 µm
Matavimo jėga	1,5 ±0,5 N
Kalibravimas	E2

Matavimo ribos	0 - 465 mm
Status kampo nuokrypis (priekyje)	7 µm
Baterijų kiekis	4
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 / 0,0005 mm
Matavimo galvos pastūma	rankinė
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR6
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 350 mm
Maitinimas	Baterijos
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Aukštimalis

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024000 400
DAkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024010 400