



LED akumuliatorinis šviestuvas, Tipas: MAG



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	300 - 500 lm
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Maitinimas	Akumuliatorius
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apšvietimo priemonės	LED modulis

Akumulatoriaus talpa	2,2 Ah
Šviesos srautas, 2 lygis	150 lm
Švietimo trukmė	2,5 h
Bendras ilgis	260 mm
Švietimo trukmė, 2 lygis	5 h
IP apsaugos klasė	IP 20
Bendras plotis	61 mm
Svoris	273 g
ATEX zona	Nėra
Gamintojo pavadinimas	MAG
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

USB įkroviklis Tipas CABLE	081512 CABLE
----------------------------	--------------