



LED akumuliatorinis šviestuvas, Tipas: MINIFORM



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu. Kompaktiška **Miniform** versija **mažų**, praktiškų matmenų, telpa kišenėje (120×59×25mm), segtukas prie diržo, ergonomiška rankena.

Naujausia COB LED technologija šviesiam, **vienodam paviršių apšvietimui dviem šviesumo lygiais.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	200 lm
Akumuliatorių kiekis	1
Apšvietimo priemonės	LED modulis

Maitinimas	Akumulatorius
Šviesos srautas, 2 lygis	100 lm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Akumulatoriaus talpa	1,6 Ah
Bendras plotis	59 mm
Švietimo trukmė	2,5 h
Bendras ilgis	120 mm
Švietimo trukmė, 2 lygis	5 h
IP apsaugos klasė	IP 65
Svoris	138 g
ATEX zona	Nėra
Gamintojo pavadinimas	MINIFORM
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas