

HOLEX**Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 205****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081537 205
GTIN	4045197727251
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

LED akumuliatorinis darbo prožektorius, 2 šviesumo lygiai ir ryškus apšvietimas. Su pakabinimo kabliu ir sulankstomu stovu, **Micro USB įkrovimo jungtimi**, pasukamu magnetiniu stovu ir riešo dirželiu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Akumuliatorius
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatorių kiekis	1

Šviesos srautas, 2 lygis	250 lm
Šviesos srautas	350 lm
Švietimo trukmė	3,5 - 5,5 h
IP apsaugos klasė	IP 65
Bendras ilgis	205 mm
Svoris	266 g
ATEX zona	Nėra
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas